

Garant GRIDLINE

Set di conche, 36×24G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/1**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	950560 50/1
GTIN	4062406153519
Classe articolo	9GB

Descrizione**Esecuzione:**

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.

I divisori riempiono completamente un cassetto 36×24G.

Per:

Cassetti 36×24G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 24× Dim. 6×6/4

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 10× Dim. C

Descrizione tecnica

Per cassette con larghezza utile in G	36
Conche altezza	25 mm
Per cassette larghezza utile	900 mm
Materiale	plastica
Superficie utile dei cassette in G	36×24
Per altezza frontalini dei cassette	75 mm
Per altezza frontalini dei cassette	50 mm
Per altezza frontalini dei cassette	150 mm
Per altezza frontalini dei cassette	125 mm

Per altezza frontalini dei cassettei	100 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	250 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	300 mm
Per cassettei con profondità utile in G	24
Per cassettei profondità utile	600 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassettei	≥ 50 mm
Altezza	25 mm
Profondità in G	24
Profondità	600 mm
Larghezza in G	36
Larghezza	900 mm
Peso	2,51 kg
Attributo del nome del prodotto	36x24G
Tipo di prodotto	Conca per cassettei

Accessori

Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X6/4	951415 6X6/4
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo C	951275 C