



## Smerigliatrici angolari batteria, Modello: 71200162



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077106 71200162
GTIN	
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Potente smerigliatrice angolare a batteria da 18 V Ah a prova di polvere per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio.**

- **Motore EC senza spazzole esente da manutenzione dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.**
- **Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.**
- **Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.**
- **Ampia protezione dell'utilizzatore: avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione elettronica contro i sovraccarichi, freno.**
- **Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.**
- **Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge l'accumulatore e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.**

#### Vantaggi:

- **Massima durata grazie alla nuova generazione di motori FEIN PowerDrive senza spazzole.**
- **Protezione del motore da polveri aggressive ceramiche e minerali grazie all'alloggiamento completamente chiuso.**

- **Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.**

**Fornitura:**

**Senza batteria e senza caricabatterie.** Inclusi carter, ghiera di serraggio rapido senza utensili, impugnatura antivibrazioni, chiave, valigetta di trasporto.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832. Si consiglia una batteria da 5,2 Ah.

## Descrizione tecnica

Peso	2,7 kg
Blocco contro il riavvio	sì
Ø Massimo disco	115 mm
Denominazione originale prodotto	CCG 18-115 BL SELECT
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s <sup>2</sup>
Tensione batteria	18 V
Campo del numero di giri	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Profondità massima di taglio	25 mm
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Serie	Sistema X-LOCK
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari