

Set di strumenti di misura, Numero degli utensili: 7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	952078 7
GTIN	2050002004085
Classe articolo	91A

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952078: 1 pz.
Calibro a corsoio HOLEX n. art. 410200 Dim. 150: 1 pz.
Squadra a cappello HOLEX n. art. 452600 Dim. 150×100: 1 pz.
Punta a tracciare in metallo duro di HOLEX n. art. 458800 Dim. HM: 1 pz.
Riga in acciaio HOLEX n. art. 461805 Dim. 300: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.
Metro in plastica WIHA 2 m n. art. 466200 Dim. 2: 1 pz.
Livella a bolla HOLEX n. art. 467436 Dim. 400: 1 pz.

Descrizione tecnica

Numero degli utensili	7
Profondità in G	20
Larghezza	200 mm
Peso	1,197 kg
Profondità	500 mm
Larghezza in G	8

Esecuzione	con strumento di misura
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 952078	952001 952078
Calibri a corsoio Nonio 1/20 Intervallo di misurazione 150 mm	410200 150
Punta a tracciare diritta in HM Modello	458800
Livella a bolla in alluminio con magnete Lunghezza 400 mm	467436 400
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Squadra a cappello Grado di precisione 2 Lunghezze dei fianchi 150X100 mm	452600 150X100
Metro pieghevole in plastica Lunghezza 2 m	466200 2
Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca con scala sul lato posteriore. Lunghezza complessiva 300 mm	461805 300