



## Seghetti a batteria, Modello: M18FBJ5-5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Seghetti alternativi robusti e di impiego universale con scatole degli ingranaggi in metallo e protezione contro i sovraccarichi. L'interruttore on/off a comando ambidestro ne permette l'uso in differenti posizioni.

Con **sistema di serraggio rapido FIXTEC** per sostituire la lama per seghetti alternativi senza utensili in pochi secondi e **attivazione del movimento a pendolo** per una capacità di taglio ottimale con usura minima della lama.

**Seghetto alternativo a batteria**, motore POWERSTATE™ senza spazzole per una potenza di taglio elevata. Interruttore per 6 impostazioni di velocità con avvio dolce. Illuminazione a LED del campo di lavoro.

#### Fornitura:

Incluso dispositivo antistrappo.

Inclusi caricabatterie, 1× lama per sega, adattatore per dispositivo di aspirazione della polvere, telo di protezione antipolvere, pattino in plastica e custodia HD.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073808 – 073840.

Lame per seghetti alternativi vedi n. art. 5888400 – 5888551.

### Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	6,3 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	M18FBJS-502X
Sostituzione utensile senza strumenti	Sì, sistema FIXTEC
Regolazione dello smusso	sì
Spessore massimo lama legno	100 mm
Peso	2,8 kg
Spessore massimo lama acciaio	10 mm
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Forma	A forma di asta
Particolarità	Uso universale
Numero di corse	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Movimento pendolare	5x
Capacità batteria	5 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Sega

## Accessori

Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB3	073808 MHB3
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AHM	588400 T118AHM
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB8	073810 MHB8
Starter set a batteriaHigh Output™ Tipo batteria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12

Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118A	588400 T118A
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T127D	588400 T127D
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318A	588400 T318A
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118B	588400 T118B
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AF	588400 T118AF
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB55	073809 MHB55
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318B	588400 T318B
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18