



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 25/4mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 221950 25/4 |
| GTIN | 4960664741298 |
| Classe articolo | 250 |

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------------------|
| Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$ | 1 mm |
| Ø Tagliente D_c | 25 mm |
| Inserto adatto | LOGU 0303.. |
| Ø Codolo $D_s\ h6$ | 25 mm |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Ø D_3 | 18 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 140 mm |
| Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Sporgenza totale L_1 | 60 mm |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$ | 48 mm |
| Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$ | 43 mm |
| Angolo rampa $\alpha_{max.}$ | 1,05 grado |
| Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$ | 16,3 mm |
| Angolo di regolazione κ | 15 grado |
| Esecuzione del codolo | codolo cilindrico |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare |
| Utilizzo fresa | Ramping |
| Utilizzo fresa | Plunging |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |

Accessori

| | |
|-------------------|--------|
| Vite di serraggio | 229713 |
|-------------------|--------|