

Garant**Set di 20 soft pad tenero, 120×98×5 mm, Grana: 1000****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 557490 1000 |
| GTIN | 4062406156039 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione**Esecuzione:**

Soft pad con struttura in espanso **con distribuzione della pressione**. Rivestimento con corindone (A).

Rivestimento su 2 lati.

Minor penetrazione di corpi estranei nella superficie del pezzo grazie al legante privo di solventi.

Vantaggi:

- **Elastiche, senza pieghe o increspature.**
- **Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.**
- **Tendenza all'intasamento minima, lavabili.**

Uso:

Rettifica di precisione di contorni, bordi e nei punti di difficile accesso, ad es. preparazione prima della verniciatura, pulizia. Per rettifica a umido e a secco.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|-----------|
| Grana | 1000 |
| Grado di finezza | ultrafine |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Materiale abrasivo | Corindone normale (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Larghezza | 98 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Attributo del nome del prodotto | 120×98×5 mm |
| Tipo di prodotto | Spugna abrasiva |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Pietra | limitatamente adatto | | |
| Vernice | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |

