



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 20/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221950 20/4
GTIN	4960664741267
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto	LOGU 0303..
Ø Codolo D _s h6	20 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	130 mm
Ø Tagliente D _c	20 mm
Ø D ₃	13 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	1 mm
Sporgenza totale L ₁	50 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	38 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	33 mm
Angolo rampa α _{max.}	1,52 grado
Lunghezza rampa L per α _{max.}	11,3 mm
Angolo di regolazione κ	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------