


**LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Modello: S**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221976 S
GTIN	4960664741656
Classe articolo	25A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 4 taglienti. L'esecuzione convessa del tagliente dell'inserto garantisce un ingresso morbido del tagliente nel materiale.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,2 - 0,8 mm

Codice ISO Inserto: LOGU 030310 ER-GM

Modello: S

Raggio di curvatura: 1 mm

Raggio programmato con  $a_{p \max}$ : 1,6 mm

**Descrizione tecnica**

Modello	S
Codice ISO Inserto	LOGU 030310 ER-GM
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,6 mm
Raggio di curvatura	1 mm

Tipo	CA6535
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,2 - 0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura