



## Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: M18FPD2-2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070110 M18FPD2-2
GTIN	
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.**
- **Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.**
- **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa.**  
**Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.**  
FUEL™ con coppia elevata.

#### Vantaggi:

Motore senza spazzole POWERSTATE™.

#### Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, valigetta di trasporto (custodia HD) e clip da cintura.

#### Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814 – 073816, 073827 e 073840.  
Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

## Descrizione tecnica

Capacità batteria	2 Ah
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	16 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	1,33 m/s <sup>2</sup>
Struttura del motore	FUEL™
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min <sup>-1</sup>
Coppia massima	135 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	89 mm
Peso	2,1 kg
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Numero di batterie contenute	2
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	13,2 m/s <sup>2</sup>
Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto	M18 FPD2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

---

**Accessori**

Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Trapano avvitatore a percussione a batteria Modello M18FPD2-2	070111 M18FPD2-2