


**CNMG 120408, Tipo: CA515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120408 CA515 Tipo: CA515  
 Rompitrucioli: PS  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 430 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Rompitrucioli	PS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 430 m/min
Profondità di taglio $a_p$	1 - 3,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,15 - 0,35 mm/gir,

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura