


CNMG 120416, Tipo: CA515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250216 CA515
GTIN	4960664675326
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120416 CA515 Tipo: CA515
 Rompitrucioli: PS
 Profondità di taglio a_p : 1 - 3,5 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 430 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	1,6 mm
Rompitrucioli	PS
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 430 m/min

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura