


**TNMG 220408, Tipo: CA515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Classe articolo	25E

**Descrizione**

TNMG 220408 CA515 Tipo: CA515

Rompitruccioli: PS

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 435 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	1 - 4,5 mm
Rompitruccioli	PS
Avanzamento $f$	0,15 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 435 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA515

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 220408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura