



Disco abrasivo lamellare long life ZA conico, Ø 125 mm, Grana: 80



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565285 80
GTIN	4062406159450
Classe articolo	52M

Descrizione

Esecuzione:

- **Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un'elevata potenza abrasiva.**
- **Platobello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	inclinato
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		