



## Disco abrasivo per sgrossatura Silver, Ø Disco × Spessore disco: 115X7mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	560453 115X7
GTIN	4054596443730
Classe articolo	53M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Disco abrasivo **Silver** per sbavatura e asportazioni pesanti su materiali duri e molto duri, in particolare acciaio e acciaio INOX, ghisa e bronzo.

#### Uso:

Per rettifiche ad asportazione e troncature difficili.

#### Specifica:

**A36P-BF.**

### Descrizione tecnica

Larghezza disco	7 mm
Ø Disco	115 mm
Ø Foro	22,23 mm
Serie	SILVER
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo per sgrossatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		