

**Disco per troncatura Silver, Ø Disco: 230mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563325 230
GTIN	4054596444577
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Disco per troncatura Silver con potenza di taglio e durata elevate. Miscela di grane con **grana ceramica PSG**.

**Uso:**

Per tagli rapidi e senza sbavature con ridotto carico termico.

**Specifiche:****A36R-BF.**

Velocità periferica max.: 80 m/s

Descrizione della forma: diritto

Ø foro: 22,23 mm

Descrizione della forma: diritto

Larghezza disco: 2 mm

Ø foro: 22,23 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Disco	230 mm
Ø Foro	22,23 mm

Larghezza disco	2 mm
Descrizione della forma	diritto
Per spessori materiale	6 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		