

**Garant****Carrelli per macchine CN con ruote in PU, Larghezza utile: 452mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970041 452
GTIN	4062406162696
Classe articolo	91L

**Descrizione****Esecuzione:**

Telaio e struttura in lamiera di acciaio con pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili. Cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (Ø 160 mm) e 4 grandi maniglie per un uso sicuro in officina. Inclusa mensola in lamiera di acciaio (lungh.xlargh.xprof. 150x452x30 mm).

**Fornitura:**

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in PU.

**Verniciatura:**

Telaio e pareti laterali antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	500 mm
Ø Ruota	160 mm

Materiale ruota	PU
Profondità	800 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza	1200 mm
Numero di guide portanti (per lato)	2
Profondità superficie di appoggio	800 mm
Larghezza superficie di appoggio	500 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza utile	452 mm
Portata massima	400 kg
Numero di portautensili (per lato)	4
Spessore del materiale	0,9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrelli per macchine CN

## Accessori

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK40	970125 SK40
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C4	970125 C4
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK40	970125 HSK40
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK50	970125 HSK50
Guida portante per portautensili Tool-UNIT Larghezza 452 mm	970110 452
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK100	970125 HSK100
	970125 C6

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili  
C6

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili  
HSK80

970125 HSK80

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili  
HSK63

970125 HSK63

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili  
C5

970125 C5

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili  
SK50

970125 SK50

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili 0

970125 0

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili  
VDI20

970125 VDI20

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili  
SK30

970125 SK30

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili  
C8

970125 C8

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili  
VDI40

970125 VDI40

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili  
VDI30

970125 VDI30