

Garant**Carrello con ruote in PU, Larghezza utile mm / modello: 627/A****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970011 627/A
GTIN	4062406163143
Classe articolo	91L

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Telaio stabile con 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (Ø 160 mm). I montanti vengono avvitati con il telaio e la maniglia. Pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili.

Fornitura:

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in PU.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, pareti laterali antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 925 mm

Largh. sup. appoggio: 675 mm

Prof. sup. appoggio: 800 mm

Larghezza utile: 627 mm

Numero di guide portanti (1 livello): 3

Numero di portautensili (1 livello): 5

Descrizione tecnica

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di guide portanti (1 livello)	3
Largh. sup. appoggio	675 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	675 mm
Materiale ruota	PU
Ø Ruota	160 mm
Numero di portautensili (1 livello)	5
Prof. sup. appoggio	800 mm
Altezza	925 mm
Profondità	800 mm
Modello	A
Portata massima	400 kg
Larghezza utile	627 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrelli per macchine CN

Accessori

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C6	970130 C6
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK100	970130 HSK100
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C5	970130 C5
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK50	970130 HSK50
	970175 627

Mensola con coperchio per carrelli modulari Larghezza 627 mm

Guida portante per portautensili UNIT Larghezza 627 mm

970110 627

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI40

970130 VDI40

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C4

970130 C4

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK63

970130 HSK63

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C8

970130 C8

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI30

970130 VDI30

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili 0

970130 0

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK40

970130 SK40

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK40

970130 HSK40

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK80

970130 HSK80

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI20

970130 VDI20

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK30

970130 SK30

Mensola per carrelli modulari Larghezza 627 mm

970170 627

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK50

970130 SK50