

Garant GRIDLINE

Armadio Tool-UNIT (senza UNIT) con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971201 2000
GTIN	4062406163402
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×20G. Con 6 coppie di guide di sicurezza e 6 guide portanti Tool-UNIT per massimo 18 Tool-UNIT. Le guide di sicurezza possono essere regolate in altezza con passo da 25 mm. Portata totale massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **guida portante 150 kg**. Ante battenti rinforzate sul lato interno, chiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento.

Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e guide portanti grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Larghezza	1000 mm

Peso	81 kg
Altezza utile	1845 mm
Altezza	2000 mm
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Frontalini armadio	Sportello battente in lamiera piena
Tipo di prodotto	Armadio per macchine CN

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Guida portante per portautensili Tool-UNIT Per larghezza armadio / Armadietto 40	971270 40
Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per profondità armadio in G 20	971525 20