

Garant GRIDLINE

**Armadio Tool-UNIT (senza UNIT) con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971203 2000
GTIN	4062406163617
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x20G. Con 6 coppie di guide di sicurezza e 6 guide portanti Tool-UNIT per massimo 18 Tool-UNIT. Le guide di sicurezza possono essere regolate in altezza con passo da 25 mm. Portata totale massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **guida portante 150 kg**. Ante battenti rinforzate sul lato interno, chiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo, guide di sicurezza e guide portanti grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Altezza	2000 mm
Peso	81 kg

Profondità	500 mm
Altezza utile	1845 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	40
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Frontalini armadio	Sportello a battente in lamiera e policarbonato trasparente
Tipo di prodotto	Armadio per macchine CN

## Accessori

Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per profondità armadio in G 20	971525 20
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Guida portante per portautensili Tool-UNIT Per larghezza armadio / Armadietto 40	971270 40