

Garant GRIDLINE

**Armadio verticale, profondità 28G, 4 cassetti estraibili con guida a terra,  
Altezza: 1000 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971625 1000
GTIN	4062406165499
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio verticale 30x28G con cassetti estraibili con guide sul fondo. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati sul lato frontale con passo da 37 mm per l'alloggiamento di portautensili, guide portanti, ripiani a vasca e lamiere forate.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Nei cassetti di larghezza 330 mm è possibile montare 2 supporti affiancati. Gli armadi verticali possono essere collocati solo su **pavimenti assolutamente piani!**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 1000 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 30

Profondità in G: 28

Cassetti a estrazione verticale larghezza: 160 mm

## Descrizione tecnica

Cassetti a estrazione verticale larghezza	160 mm
Profondità	700 mm
Piano estraibile verticale largh. utile	153 mm
Larghezza	750 mm
Cassetto estraibile verticale prof. utile	627 mm
Peso	188 kg
Altezza	1000 mm
Larghezza in G	30
Profondità in G	28
Cassetto estraibile verticale h utile	750 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetto estraibili verticale	600 kg
Portata corpo interno dell'armadio	2400 kg
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio verticale per carichi pesanti per macchine a CN