

Garant GRIDLINE

**Cassettiera ESD 16G con cassette, 12×20G, Altezza alloggiamento mm /
Numero cassette: 300/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972020 300/2
GTIN	4062406166489
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassette a estrazione totale e guide telescopiche differenziali**, con portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Uso:

Corpo per cassette per la dotazione individuale di postazioni di lavoro ESD n. art. 972010 – 972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell'altezza n. art. 972017 o per banchi da lavoro ESD n. art. 972150 – 972195.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassette mm: 75; 150

Verniciatura:

Corpo e cassette in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Descrizione tecnica

Larghezza	400 mm
Peso	25 kg

Altezza	300 mm
Altezza utile per cassette	225 mm
Altezza utile	225 mm
Profondità	650 mm
Larghezza utile cassette	300 mm
Numero dei cassette	2
Cassette profondità utile in G	20
Cassette larghezza utile in G	12
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Profondità utile cassette	500 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassette ESD Altezza frontali cassette 150 mm	972035 150
Cassette ESD Altezza frontali cassette 75 mm	972035 75
Alloggiamento ESD 16G per la dotazione personalizzata con cassette Altezza alloggiamento 300 mm	972030 300
Frontali serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21