

Garant GRIDLINE

Struttura portante ESD con regolazione manuale dell'altezza, Altezza: 800 mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972185 800
GTIN	4062406167318
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con guide passacavi che consentono una posa facile e corretta di cavi e linee.

Regolazione dell'altezza 150 mm.**Verniciatura:**

Termoverniciato ESD in grigio chiaro standard simil RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 972195, in modo da garantire loro una maggiore stabilità. L'altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.

Tutti i componenti in plastica non sono conduttivi ESD. Non è possibile la messa a terra attraverso le strutture portanti.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Campo di regolazione dell'altezza: 800 - 950 mm

Larghezza: 50 mm

Profondità: 700 mm

per profondità piano: 750 mm

Descrizione tecnica

Larghezza	50 mm
Profondità	700 mm
per profondità piano	750 mm
Campo di regolazione dell'altezza	800 - 950 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Isolamento elettrico	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Struttura portante regolabile in altezza per banco da lavoro