

Garant GRIDLINE

Struttura portante ESD, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972180 900
GTIN	4062406166991
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con guide passacavi che consentono una posa facile e corretta di cavi e linee.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 972195, in modo da garantire loro una maggiore stabilità. L'altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.

Tutti i componenti in plastica non sono conduttivi ESD. Non è possibile la messa a terra attraverso le strutture portanti.

Descrizione tecnica

Per profondità piano	750 mm
Altezza	900 mm
Profondità	700 mm

Larghezza	50 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Struttura portante