

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro eLevel+ con rivestimento ESD, Lunghezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972015 2000
GTIN	4062406167080
Classe articolo	9GW

**Descrizione****Esecuzione:**

**Postazione di lavoro eLevel+, conduttiva ESD secondo DIN EN 61340-5-1.** Regolazione elettrica e continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Azionandolo si regola l'**altezza del solo piano di lavoro. Bordo in ABS antistatico di 3 mm lungo tutto il perimetro.** Punto di messa a terra centrale sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. La messa a terra non avviene attraverso le strutture portanti. **Con tubo di acciaio interno come profilo di rinforzo.**

**Nota:**

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in serie usare lamiere anticesoimento n. art. 972019 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

**Descrizione tecnica**

Colore superficie piano di lavoro	grigio chiaro RAL 7035
Peso	105 kg
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm

Spessore rivestimento	0,8 mm
Materiale piano di lavoro	Piano di lavoro ESD
Modello	eLevel+
Profondità piano di lavoro	700 mm
Principio della regolazione dell'altezza	Solo piano di lavoro
Larghezza	2000 mm
Profondità	800 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Materiale laminato HPL conduttivo
Spessore piano di lavoro	40 mm
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	670 - 990 mm
Serie	Workstation
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	670-990 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro