

Garant GRIDLINE

Armadio ESD per utensili con cassetti, 26×24G, Altezza mm / Modello: 1000/6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972440 1000/6
GTIN	4062406166878
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera per utensili 30×28G completa di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. **Incluso cavo di messa a terra ESD.**

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

- **Qualora l'armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

Descrizione tecnica

Peso	141 kg
Larghezza utile cassetti	650 mm

Altezza	1000 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Numero dei cassetti	6
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità	700 mm
Caratteristiche ESD	sì
Profondità utile cassetti	600 mm
Larghezza	750 mm
Altezza utile	900 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	50 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	Inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili