

Garant GRIDLINE

**Armadio ESD per utensili con cassetti, 26×24G, Altezza mm / Modello: 800/6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972440 800/6
GTIN	4062406166861
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera per utensili 30×28G completa di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. **Incluso cavo di messa a terra ESD.**

**Collocamento:**

altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Verniciatura:**

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

**Nota:**

- **Qualora l'armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

**Descrizione tecnica**

Cassetti profondità utile in G	24
Numero dei cassetti	6

Cassetti larghezza utile in G	26
Profondità utile cassette	600 mm
Altezza	800 mm
Altezza utile	700 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Caratteristiche ESD	sì
Larghezza utile cassette	650 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	700 mm
Peso	133 kg
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	50 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	Inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili