

Garant GRIDLINE

**Modulo portaprese ESD, Tipo di modulo: MCB/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972220 MCB/3
GTIN	4062406167868
Classe articolo	9GW

**Descrizione****Uso:**

Di seguito vengono riportate le versioni delle nostre prese con il rispettivo modello di connettore. Per sapere se le prese sono utilizzabili in altri paesi, fare riferimento al modello di connettore.

Germania / DE: modello F

Svizzera / CH: modello J

Italia / IT: modello L

Francia / FR: modello E

Repubblica Ceca / CZ: modello E

Gran Bretagna / GB: modello G

Danimarca / DK: modello K

Stati Uniti / US: modello B

**Per:**

n. art. 972200 – 972203.

**Verniciatura:**

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

**Nota:**

- **Per la personalizzazione dei moduli accertarsi di non superare il numero massimo dei divisori delle barre portaprese.**

- Il n. art. 972220 Dim. US110V/1 e US110V/2 può essere montato solo ai seguenti moduli: **\_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.**
- **I primi allacciamenti, nonché l'allacciamento di connettori maschi e femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.**

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Divisorio: 1E

Tensione nominale: 400 V

Tensione nominale: 400 V / AC V

Corrente nominale: 16 A

Descrizione: Sezionatore tripolare, caratteristica di rilascio B, indicatore della posizione di commutazione rosso ON / verde OFF

## Descrizione tecnica

Tensione nominale	400 V / AC V
Corrente nominale	16 A
Descrizione	Sezionatore tripolare, caratteristica di rilascio B, indicatore della posizione di commutazione rosso ON / verde OFF
Divisorio	1E
Tensione nominale	400 V
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Tipo di corrente	AC
Spessore del materiale	1,5 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Modulo di energia