

Garant GRIDLINE

Modulo portaprese ESD, Tipo di modulo: AIR/S**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972220 AIR/S
GTIN	4062406167905
Classe articolo	9GW

Descrizione**Uso:**

Di seguito vengono riportate le versioni delle nostre prese con il rispettivo modello di connettore. Per sapere se le prese sono utilizzabili in altri paesi, fare riferimento al modello di connettore.

Germania / DE: modello F

Svizzera / CH: modello J

Italia / IT: modello L

Francia / FR: modello E

Repubblica Ceca / CZ: modello E

Gran Bretagna / GB: modello G

Danimarca / DK: modello K

Stati Uniti / US: modello B

Per:

n. art. 972200 – 972203.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

- **Per la personalizzazione dei moduli accertarsi di non superare il numero massimo dei divisori delle barre portaprese.**

- **Il n. art. 972220 Dim. US110V/1 e US110V/2 può essere montato solo ai seguenti moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.**
- **I primi allacciamenti, nonché l'allacciamento di connettori maschi e femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.**

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Divisorio: 1E

Descrizione: Presa a innesto di sicurezza; giunto a chiusura rapida NW 7,2; filettatura di raccordo 3/8 pollici.

Esecuzione: Fino a 16 bar

Descrizione tecnica

Divisorio	1E
Esecuzione	Fino a 16 bar
Descrizione	Pres a innesto di sicurezza; giunto a chiusura rapida NW 7,2; filettatura di raccordo 3/8 pollici.
Spessore del materiale	1,5 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Modulo di energia