

Garant GRIDLINE

Mensola ESD in lamiera di acciaio, Per modello: 1500



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972111 1500
GTIN	4062406167448
Classe articolo	9GW

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, con sponda di contenimento su 3 lati. Con cavo di messa a terra. Lato anteriore piegato. Montabile con smussatura in basso o in alto. **Campo di regolazione con profondità 110 mm.** Possibilità di posizionamento **orizzontale a 90°** e **obliquo a 110°.**

Per :

Montaggio mediante **inserimento** su piantane di supporto e carrelli portamateriali (Dim. 1000).

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Larghezza utile: 1380 mm

Profondità utile: 300 mm

Altezza montato: 80 mm

Intervallo di regolazione profondità: 110 mm

Descrizione tecnica

Intervallo di regolazione profondità	110 mm
Altezza montato	80 mm
Larghezza utile	1380 mm
Profondità utile	300 mm
Esecuzione ripiano	Standard
Spessore del materiale	1,5 mm

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Mensola