

Garant**Sedia girevole da lavoro ESD, imbottitura di stoffa con piattello, bassa,
Modello: ESD****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972651 ESD
GTIN	4062406198176
Classe articolo	91Z

Descrizione**Esecuzione:**

Sedia girevole ergonomica con meccanismo sincrono. Seduta e schienale in **speciale stoffa conduttiva ESD**. Impedisce la formazione di carica statica. Basamento a stella in alluminio conduttivo con cinque punti di appoggio. Elevata sicurezza con basamento a stella con un set di cinque ruote / piattello ESD.

Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- **Design ergonomico funzionale.**
- **Sistema anti-lordosi.**
- **Movimento sincronizzato.**
- **Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.**
- **Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio.**

Uso:

Per eseguire lavori in modo sicuro e controllato con componenti e apparecchi sensibili alle scariche elettrostatiche. Impedisce che i componenti elettronici vengano danneggiati da una scarica elettrostatica improvvisa.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descrizione tecnica

Larghezza seduta	470 mm
Colore materiale seduta	antracite
Range di regolazione dello schienale	60 mm
Campo di regolazione profondità seduta	40 mm
Altezza schienale	600 mm
Profondità seduta	450 mm
Esecuzione	senza ruote
Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	490 - 630 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole