

Garant**Sedia girevole da lavoro ESD, imbottitura di stoffa con piattello e anello poggiapiedi, alta, Modello: ESD****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972652 ESD
GTIN	4062406198183
Classe articolo	91Z

Descrizione**Esecuzione:**

Sedia girevole ergonomica con meccanismo sincrono. Seduta e schienale in **speciale stoffa conduttiva ESD**. Impedisce la formazione di carica statica. Basamento a stella in alluminio conduttivo con cinque punti di appoggio. Elevata sicurezza con basamento a stella con un set di cinque ruote / piattello ESD.

Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.

Uso:

Per eseguire lavori in modo sicuro e controllato con componenti e apparecchi sensibili alle scariche elettrostatiche. Impedisce che i componenti elettronici vengano danneggiati da una scarica elettrostatica improvvisa.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descrizione tecnica

Campo di regolazione profondità seduta	40 mm
Profondità seduta	450 mm

Range di regolazione dello schienale	60 mm
Altezza schienale	600 mm
Larghezza seduta	470 mm
Colore materiale seduta	antracite
Esecuzione	altezza della seduta elevata
Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	640 - 890 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole