

**Vaschette a bocca di lupo ESD in PP singole, nero, Modello: ECB5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972330 ECB5
GTIN	8055520405059
Classe articolo	91F

**Descrizione****Esecuzione:**

Vaschette impilabili di qualità, in plastica **conduttiva ESD**. Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli. Resistente alle temperature da  $-20^{\circ}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$

**Colore:** nero.

**Per:**

Guida per contenitori n. art. 972121 (tuttavia non Dim. ECB3Z né ECB2).

**Descrizione tecnica**

Profondità	175 mm
Larghezza interna	87 mm
Altezza	75 mm
Larghezza	100 mm
Profondità interna	129 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	nero
Colore	nero
Tipo di prodotto	Vaschetta a bocca di lupo

