

Garant GRIDLINE

Inserto per cassette con boccole portautensili, 26×24G, Per codoli utensili: SK50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	970705 SK50
GTIN	4062406180591
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

Uso:

Da inserire nei cassettei.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016, **termovernicato (verniciature speciali non disponibili).**

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

Superficie utile dei cassettei in G: 26×24

Altezza senza boccole portautensili: 145 mm

Numero boccole portautensili: 25

Interasse A: 125 mm

per cassettei con larghezza utile in G: 26

per cassettei con profondità utile in G: 24

Descrizione tecnica

Altezza senza boccole portautensili	145 mm
Interasse A	125 mm
Numero boccole portautensili	25

per cassette con profondità utile in G	24
per cassette con larghezza utile in G	26
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Inserto per cassette per cassettera per utensili per macchine a CN

Accessori

Inserto in plastica Modello SK50	947390 SK50
----------------------------------	-------------