

Garant GRIDLINE

**Inserto per cassette con boccole portautensili, 26×24G, Per codoli utensili: C6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970705 C6
GTIN	4062406180850
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

**Uso:**

Da inserire nei cassettei.

**Verniciatura:**

Antracite RAL 7016, **termoverniato (verniciature speciali non disponibili).**

**Nota:**

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

Superficie utile dei cassettei in G: 26×24

Altezza senza boccole portautensili: 60 mm

Numero boccole portautensili: 52

Interasse A: 86 mm

per cassettei con larghezza utile in G: 26

per cassettei con profondità utile in G: 24

**Descrizione tecnica**

Numero boccole portautensili	52
Altezza senza boccole portautensili	60 mm
Interasse A	86 mm
per cassettei con profondità utile in G	24

per cassette con larghezza utile in G	26
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Inserto per cassette per cassettera per utensili per macchine a CN

---

## Accessori

Inserto in plastica Modello C6	947390 C6
--------------------------------	-----------