

Garant GRIDLINE

Inserto per cassette con boccole portautensili, 26×24G, Per codoli utensili: HSK50**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970705 HSK50
GTIN	4062406180881
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

Uso:

Da inserire nei cassettei.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016, **termoverniciato (verniciature speciali non disponibili).**

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

Superficie utile dei cassettei in G: 26×24

Altezza senza boccole portautensili: 60 mm

Numero boccole portautensili: 52

Interasse A: 86 mm

per cassettei con larghezza utile in G: 26

per cassettei con profondità utile in G: 24

Descrizione tecnica

Interasse A	86 mm
Numero boccole portautensili	52
Altezza senza boccole portautensili	60 mm

per cassette con profondità utile in G	24
per cassette con larghezza utile in G	26
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Inserto per cassette per cassettera per utensili per macchine a CN

Accessori

Inserto in plastica Modello HSK50	947390 HSK50
-----------------------------------	--------------