

Garant GRIDLINE

Inserto per cassette con boccole portautensili, 26×24G, Per codoli utensili: HSK40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	970705 HSK40
GTIN	4062406180874
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

Uso:

Da inserire nei cassettei.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016, **termoverniciato (verniciature speciali non disponibili).**

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

Superficie utile dei cassettei in G: 26×24

Altezza senza boccole portautensili: 60 mm

Numero boccole portautensili: 64

Interasse A: 78 mm

per cassettei con larghezza utile in G: 26

per cassettei con profondità utile in G: 24

Descrizione tecnica

Interasse A	78 mm
Altezza senza boccole portautensili	60 mm
Numero boccole portautensili	64

per cassette con larghezza utile in G	26
per cassette con profondità utile in G	24
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Inserto per cassette per cassettera per utensili per macchine a CN

Accessori

Inserto in plastica Modello HSK40	947390 HSK40
-----------------------------------	--------------