

Garant GRIDLINE

Inserto per cassette con boccole portautensili, 20×20G, Per codoli utensili: SK50



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 970721 SK50 |
| GTIN | 4062406180942 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

Uso:

Da inserire nei cassette.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016, **termoverniciato (verniciature speciali non disponibili).**

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

Superficie utile dei cassette in G: 20×20

Altezza senza boccole portautensili: 145 mm

Numero boccole portautensili: 16

Interasse A: 120 mm

per cassette con larghezza utile in G: 20

per cassette con profondità utile in G: 20

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Altezza senza boccole portautensili | 145 mm |
| Numero boccole portautensili | 16 |
| Interasse A | 120 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| per cassette con larghezza utile in G | 20 |
| per cassette con profondità utile in G | 20 |
| Superficie utile dei cassette in G | 20×20 |
| Attributo del nome del prodotto | 20×20G |
| Tipo di prodotto | Inserito per cassette |

Accessori

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Inserito in plastica Modello SK50 | 947390 SK50 |
|-----------------------------------|-------------|