



Videoendoscopio senza sonda



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492921
GTIN	4045197739049
Classe articolo	42L

Descrizione

Esecuzione:

Videoendoscopio HOLEX con grande display LCD per una riproduzione fedele dei dettagli e numerose funzioni. Il parasole offre una protezione supplementare contro i raggi del sole. Due maniglie permettono di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro. L'apparecchio base è compatibile con tutte le sonde endoscopiche HOLEX n. art. 492932 – 492944.

- **Apparecchio base con display LCD da 7 pollici (inquadratura 6 pollici).**
- **Modalità zoom; zoom digitale a 3 livelli: 1,5x, 2x e 5x.**
- **Possibilità di memorizzare acquisizioni di immagini e registrazioni video.**
- **Uscita USB e AV. L'uscita USB e AV integrata permette di trasferire immagini e video su PC, monitor e TV.**
- **Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata con 5 h di autonomia.**
- **Grado di protezione IP55.**
- **Rotazione dell'immagine di 90° in senso orario mediante tasto di comando.**

Vantaggi:

- **Estremamente robusto e particolarmente indicato per l'uso in esterni.**
- **Inquadratura molto grande da 6 pollici.**
- **Risoluzione display 640 × 480 px.**
- **Inquadratura divisibile per la visualizzazione parallela delle viste a 0° e 90°.**
- **Inserimento commenti mediante registrazione su nastro. Grazie al microfono la registrazione può essere commentata durante l'ispezione. Si evitano così le complicazioni della stesura e della raccolta degli appunti.**

- **Le impostazioni selezionate vengono visualizzate in modo chiaro direttamente sul display.**

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Valigetta per il trasporto robusta, impermeabile e antipolvere, scheda memoria SD (16 GB), alimentatore (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), cavo per la trasmissione dati USB, cavo AV, kit di pulizia. **Senza sonda.**

Accessori speciali:

Sonde per endoscopio n. art. 492932 – 492944.

Formato di registrazione: JPEG / AVI (30 fps)

Risoluzione display: 640×480 px

Profondità di campo messa a fuoco: 16 – 60 mm

Temperatura di esercizio: 0 - 60 °C

Peso: 1,3 kg

Descrizione tecnica

Peso	1,3 kg
Temperatura di esercizio	0 - 60 °C
Lunghezza	240 mm
Risoluzione display	640×480 px
Larghezza	154 mm
Altezza	47 mm
Formato di registrazione	JPEG / AVI (30 fps)
Profondità di campo messa a fuoco	16 – 60 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Interruttore On/Off	sì
Tipo di prodotto	Endoscopio

Accessori

Sonda endoscopica, flessibile Lunghezza sonda 2000 mm	492940 2000
	492936 1000

Sonda endoscopica, semirigida Lunghezza sonda 1000 mm

Sonda endoscopica, flessibile Lunghezza sonda 2000 mm	492938 2000
---	-------------

Adattatore per linea di mira 0° e 90°	492898
---------------------------------------	--------

Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile Lunghezza sonda 1500 mm	492944 1500
--	-------------

Sonda endoscopica, flessibile Lunghezza sonda 1000 mm	492937 1000
---	-------------

Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile Lunghezza sonda 3000 mm	492944 3000
--	-------------

Sonda endoscopica, semirigida, commutabile Lunghezza sonda 1000 mm	492932 1000
--	-------------

Sonda endoscopica, semirigida Lunghezza sonda 2000 mm	492934 2000
---	-------------

Sonda endoscopica, semirigida Lunghezza sonda 1000 mm	492934 1000
---	-------------

Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile Lunghezza sonda 1000 mm	492942 1000
--	-------------

Parasole con vite	492917
-------------------	--------

Adattatore di rete 5V	492919
-----------------------	--------