

 KOMET

Inserto KOMET®, BK7935, Codice modello W83: 32-210

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236553 32-210
GTIN	4047109240964
Classe articolo	24Q

Descrizione
Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Modello: Inox

Codice ISO Inserto: SOEX 090408

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,2 mm/gir,

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SOEX 090408
Descrizione	32-210
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,2 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK7935

Modello	Inox
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	80 m/min	S
a umido max.	idonea		