

**Inserto KOMET®, BK7935, Codice modello W83: 39-210****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236553 39-210
GTIN	4047109258327
Classe articolo	24Q

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte! Solo per KUB Centron Powerline.

Modello: Inox

Codice ISO Inserto: SOEX 110508

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,22 mm/gir,

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SOEX 110508
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,22 mm/gir,
Descrizione	39-210
Tipo	BK7935
Modello	Inox

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	80 m/min	S
a umido max.	idonea		