

**Garant****Scale a libro con gradini, accessibili da un lato, Numero di gradini inclusa piattaforma: 4****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 965900 4      |
| GTIN            | 4045197742018 |
| Classe articolo | 91B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con ribordatura su 4 lati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica.

Con giunto scala ottimizzato e di grande superficie rivettato 6 volte cappuccio di protezione in plastica.

Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.

Impugnatura EasyHandle in Haptoprene® con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.

Con piano di appoggio in plastica.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Verniciatura:**

Correnti antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

**Descrizione tecnica**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Esecuzione scaletta                | livello       |
| Profondità pioli / gradini         | 80 mm         |
| Altezza montante                   | 73 mm         |
| Peso                               | 6,6 kg        |
| Accessibilità                      | monofronte    |
| Materiale                          | Alluminio     |
| Altezza di lavoro circa            | 3 m           |
| Altezza piattaforma                | 0,93 m        |
| Larghezza inferiore esterna        | 0,5 m         |
| Lunghezza scala                    | 1,73 m        |
| Lunghezza L                        | 1,73 m        |
| Portata scale                      | 150 kg        |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9           |
| Tipo di prodotto                   | Scala a libro |