

**Garant****Scale a libro con gradini, accessibili da un lato con GripStep, Numero di gradini inclusa piattaforma: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965901 5
GTIN	4045197742056
Classe articolo	91B

**Descrizione****Esecuzione:**

Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con ribordatura su 4 lati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica.

Con giunto scala ottimizzato e di grande superficie rivettato 6 volte cappuccio di protezione in plastica.

Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.

Impugnatura EasyHandle in Haptoprene® con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.

Incluso supporto **GripStep**.

Con piano di appoggio in plastica.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Verniciatura:**

Correnti antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

**Descrizione tecnica**

Materiale	Alluminio
Larghezza inferiore esterna	0,53 m
Esecuzione scaletta	livello
Accessibilità	monofronte
Altezza di lavoro circa	3,25 m
Lunghezza scala	1,98 m
Altezza piattaforma	1,17 m
Profondità pioli / gradini	80 mm
Peso	7,5 kg
Altezza montante	73 mm
Lunghezza L	1,98 m
Portata scale	150 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Tipo di prodotto	Scala a libro