

Garant**APET 180531 FR, HU7810, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215211 ALU |
| GTIN | 4045197673800 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p max. = 9 mm.

Raggio di curvatura: 1,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Avanzamento f_z per dente | 0,2 mm |
| Modello | Alluminio |
| Raggio di curvatura | 1,8 mm |
| Serie | Softcut® |
| Codice ISO Inserto | APET 180531 FR |
| Tipo | HU7810 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 600 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 500 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 400 m/min | N |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |