


PNMG 1106XNEN-GM, PR1510, Modello: GG

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	223308 GG
GTIN	4960664732869
Classe articolo	25A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto pentagonale a 10 taglienti per lavorazione stabile ed economica.

GM - Applicazione generale.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Tagliente piano: 2 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,25 mm

Descrizione tecnica

Modello	GG
Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	10
Codice ISO Inserto	PNMG 1106XNEN-GM
Tipo	PR1510
Materiale da taglio	HM

Tagliente piano	2 mm
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG(G)	idonea	180 m/min	K
a secco	idonea		
Aria	idonea		