

**Mandrino portautensili Forma AD, BT 30 corto, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302595 20
GTIN	4250122697985
Classe articolo	36E

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Sporgenza totale Dim. A: 63 mm

Ø esterno D: 52 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 20

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø Esterno D	52 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	20
Ø Attacco D ₁	20 mm
Adattatore	BT 30 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2

Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308780 30
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 20 mm	309900 20