

**Garant****APMT 133520 ER, HB8630, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215397 INOX
GTIN	4045197747662
Classe articolo	21A

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max.} = 6$  mm.

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,18 mm
Modello	INOX
Raggio di curvatura	2 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 133520 ER
Tipo	HB8630
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		