



Fresa a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215055 40/4
GTIN	4045197750303
Classe articolo	220

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale per utensili temprato per ridurre eventuali vibrazioni e aumentare la vita dell'utensile. Grazie ai taglienti piani si ottengono delle buone superfici lavorate.

Attenzione:

Senza Powercard!

Nota:

Per poter utilizzare tutti i **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 9IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SOMT 09T304
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Numero taglienti Z	4

Set di viti per inserti	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø Tagliente D _c	40 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219810
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2