

HOLEX**Fresa a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti
Z: 50/5mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215055 50/5 |
| GTIN | 4045197750310 |
| Classe articolo | 220 |

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale per utensili temprato per ridurre eventuali vibrazioni e aumentare la vita dell'utensile. Grazie ai taglienti piani si ottengono delle buone superfici lavorate.

Attenzione:

Senza Powercard!

Nota:

Per poter utilizzare tutti i **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 9IP**.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 40 mm |
| Inserto adatto | SOMT 09T304 |
| Ø Tagliente D_c | 50 mm |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ø Foro di attacco | 22 mm |
| Numero taglienti Z | 5 |
| Set di viti per inserti | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP | 674252 9IP |
| Set di viti per inserti 10 pezzi | 219810 |