

**Garant****Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Dim. codolo: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273910 16
GTIN	4045197762979
Classe articolo	21W

**Descrizione****Nota:**

Per **portautensili destri** utilizzare **inserti destri**, per **portautensili sinistri** utilizzare **inserti sinistri**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	125 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20,2 mm
Lunghezza libera	1,2 mm
Dimensione codolo	16 mm
Vite inserto	279815 13
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	21,4 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

**Accessori**

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite di bloccaggio Modello 13

279815 13

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500