

Garant**Barra alesatrice, destra, Ø Codolo DS: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273914 32
GTIN	4045197763143
Classe articolo	21W

Descrizione**Nota:**

Per **portautensili destri** utilizzare **inserti sinistri**; per **portautensili sinistri** utilizzare **inserti destri**.

Descrizione tecnica

Vite inserto	279815 13
Spostamento centrale L ₃	23 mm
Altezza inserto L ₂	15 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	40 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di bloccaggio Modello 13	279815 13

Scheda tecnica

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500